



LANGE



SIP 10 Комплект модуля автоматической подачи образца для DR 3900 с круглой кюветой 1 дюйм

Товар #: LQV157.99.10001

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hach.nt-rt.ru

Модуль автоматической подачи образца для проточных измерений с DR 3900 С круглой кюветой с двумя оптическими путями 1 дюйм/1 см, USB-кабелем и трубкой насоса.

Спецификации

Вес:	0.5 kg
Диапазон длин волн:	340 - 900 nm
Диапазон рабочих температур:	10 - 40 °C при относительной влажности 95% (без конденсации)
Длина:	200 mm
Интерфейс:	USB типа A
Питание:	USB кабель
Размеры (В x Ш x Г):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Расход:	1 mL/s
Совместимость кювет:	Проточная кювета с двумя оптическими ходами, пластик, 1дюйм/1см
Требования к питанию (напряжение):	5 V
Условия хранения:	-10 °C - 60 °C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: hach.pro-solution.ru | эл. почта: hca@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70



LANGE



SIP 10 Модуль автоматической подачи образца для DR 3900, EC

Товар #: LQV157.99.00001

Модуль автоматической подачи образца для проточных измерений Базовый прибор без аксессуаров.

Спецификации

Вес:	0.5 kg
Диапазон длин волн:	340 nm - 900 nm
Диапазон рабочих температур:	10 - 40 °C при относительной влажности 95% (без конденсации)
Интерфейс:	USB типа A
Питание:	USB кабель
Размеры (В x Ш x Г):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Расход:	1 mL/s
Требования к питанию (напряжение):	5 V
Условия хранения:	-10 °C - 60 °C



LANGE



SIP 10 Комплект модуля автоматической подачи образца для DR 6000 с круглой кюветой 1 дюйм

Товар #: LQV157.99.20001

Модуль автоматической подачи образца для проточных измерений с DR 6000 С круглой кюветой с двумя оптическими путями 1 дюйм/1 см, USB-кабелем и трубкой насоса.

Спецификации

Вес:	0.5 kg
Диапазон длин волн:	190 - 900 нм, требуется кварцевое стекло 190–340нм
Диапазон рабочих температур:	10–40°C, относительная влажность 80% (без образования конденсата)
Интерфейс:	USB типа A
Питание:	USB кабель
Размеры (В x Ш x Г):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Расход:	1 мл/сек
Совместимость кювет:	Проточная кювета с двумя оптическими ходами 1дюйм/1см, пластик Проточная кювета, 1 см, кварцевое стекло
Требования к питанию (напряжение):	5 V
Условия хранения:	-10 °C - 60 °C



LANGE



SIP 10 Комплект модуля автоматической подачи образца для DR 6000 с кварцевой кюветой 1 см

Товар #: LQV157.99.30001

Комплект модуля автоматической подачи образца для измерений в УФ-диапазоне Кювета для проливания 1см, кварц.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: hach.pro-solution.ru | эл. почта: hca@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**